

## 高品质瓶顶配液器



# Dispet Ex



### 特点：

- 可整支高温消毒 (121°C， 20 分钟)；
- 整支由惰性材料制成，有超强的化学兼容性（耐化学腐蚀性）；
- 带有三种瓶口转换器可供选择，适应各类试剂瓶；
- 易于自行校准，无需借助任何专业工具即可完成
- 独特的安全阀门可避免试剂浪费

\*Dispet EX 不包含试剂瓶

### 技术参数

订货号	体积范围 (ml)	最小调节刻度 (ml)	精度 (%)	误差系数 (%)	瓶口规格	瓶口转换器规格
00-DPX-25	0.25-2.5	0.05	<+/-0.6	<0.1	GL-32	GL-28, GL-38, GL-45
00-DPX-50	0.5-5.0	0.10	<+/-0.5	<0.1	GL-32	GL-28, GL-38, GL-45
00-DPX-100	1.0-10.0	0.20	<+/-0.5	<0.1	GL-32	GL-28, GL-38, GL-45
00-DPX-250	2.5-25.0	0.50	<+/-0.5	<0.1	GL-45	GL-28, GL-32, GL-38
00-DPX-500	5.0-50.0	1.00	<+/-0.5	<0.1	GL-45	GL-28, GL-32, GL-38
00-DPX-1000	10.0-100.0	2.00	<+/-0.5	<0.1	GL-45	GL-28, GL-32, GL-38