

HT-S 系列数据处理型瓶盖扭力测试仪通过夹具测量其它产品，具有数据处理功能：记录、存储 10 个测试数据，自动计算平均值，标准 RS232 接口，可配电脑、打印机。



HT-S 系列数据处理型瓶盖扭力测试仪针对瓶塞（盖）的紧度，小零件的破坏实验、塑料螺杆的品质控制。如：香水瓶、口红瓶、饮料瓶等产品。蓝光瓶盖扭力测试仪是国内第一品牌的产品，广泛用于饮料企业和药品生产企业。

HT 系列瓶盖扭力测试仪选型表

HT 系列	基本型，具有三种测量单位，数据保持、跟踪。
HT-S 系列	数据处理型，具有基本型功能，增加存储数据，平均值计算，防水设计，可配接口。
HT-A 系列	内置打印机型，具有数据处理型功能，增加不锈钢测试平台，内置打印机，可实时打印数据。

HT-S 系列数据处理型瓶盖扭力测试仪性能特点：

- 内置传感器精度可达 $\pm 0.5\%FS$
- 可调节式卡盘适合各种尺寸和形状的瓶体和瓶盖
- 瓶体可正立测试，也可倒立测试
- 可承受一定过载，过载能力为 120%
- 三种测量单位
- 数据跟踪、保持功能
- 大屏幕液晶显示
- 记录、存储 10 个测试数据
- 平均值计算功能
- 电池电量指示，报警值设定
- 5 分钟无操作自动关机的省电设计
- 具有防水功能
- 标准 RS232 接口，可配电脑、打印机

行业应用

用于检测饮料瓶盖、化妆品瓶盖、药品瓶盖开启或旋紧的扭力，也可以通过特制夹具测量汽车反光镜、门窗扳手、隐形眼镜盖等产品的扭力。

典型客户：

上海庄臣、可口可乐、娃哈哈集团、哈药集团、天喔食品、可果美食品、蓝带啤酒、康师傅、黄石珍珠果饮料、东阳光药业、美罗药业、完美日用品公司等。

HT-200S 瓶盖扭力测试仪技术参数：

型号	HT-10S	HT-50S	HT-100S	HT-200S
峰值范围	0.15~9.00 ibf.in	1.5~45.0 ibf.in	1.5~90.0 ibf.in	5.0-180.0 ibf.in
	0.15~10.00 kgf.cm	1.5~50.0 kgf.cm	1.5~100.0 kgf.cm	5.0-200.0 kgf.cm
	0.015~1.000N.M	0.15~5.00 N.M	0.15~10.00 N.M	0.50-20.00 N.M
测量方式	跟踪、保持			
精度	±0.5%Fs			
电源（充电时间）	HT-S、HT 系列工作电源 1.2V 镍氢电池x5 节 1.2V NIMH 充电 6 小时			
专用充电器	输入交流 220V~240V 输出直流 7.2V400mA			
充满电使用时间	20 小时			
电池寿命	约可充电 300 次			
尺寸/重量	WxHxD 330mmx75mmx195mm /10Kg			
标准附件	LK26011		LK26012	
	瓶盖扭力仪附件		标准充电器	
				

瓶盖扭力测试仪小常识：

瓶盖扭力测试仪 HT 系列是通过夹具测量产品的扭矩，如瓶塞（盖）的紧度，小零件的破坏实验、塑料螺杆的品质控制。如：香水瓶、口红瓶、饮料瓶等产品。蓝光瓶盖扭力测试仪是国内第一品牌的产品，广泛用于饮料企业和药品生产企业。瓶盖扭力测试仪 HT 系列：HT-10S/HT-50S/HT-100S/HT-200S。

上海麦聚瑞电子仪器有限公司是一家集生产、研发以及产品代理经销、产品技术培训和提供解决方案的专业仪器仪表公司（咨询电话：021-53084217/18/19）。

主要销售：LCR 数字电桥,电子负载,扭力测试仪,程控耐压测试仪,直流低电阻测试仪,过程校验仪,变压器测试仪,台式万用表,匝间绝缘测试仪,扭力扳手等等测量仪器，测试仪器，工具。

公司名称：上海麦聚瑞电子仪器有限公司

咨询电话：021-53084217-10313795384453/18602102632

联系人：晏云飞

传真电话：021-5168588853085318-110

联系邮件：13795384453@163.com

公司地址：上海市北京东路 668 号科技京城 C-418

本页面标题：HT-S 系列数据处理型瓶盖扭力测试仪